


L型快擰接頭 LCK-3/8-PK-6

料號: 4473

FESTO

可旋轉, 具 2 個密封圈.



技術參數

| 特性 | 值 |
|---|---|
| 額定尺寸 | 4.9 mm |
| 柱頭螺栓上的密封件類型 | 密封圈 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計 | L-shape |
| 容器尺寸 | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| 操作壓力的完整溫度範圍 | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 額定鎖緊扭矩 | 12.5 Nm |
| 額定擰緊扭矩公差 | ± 20 % |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 外螺紋 G3/8 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | For tubing outside diameter 8 mm 用於倒鉤接頭內徑 6 mm 具螺母 |
| Material of union nut | Anodised wrought aluminium alloy |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material sealing ring | PA-加強 TPE-U(PU) |
| Material hollow bolt | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material swivel fitting | 牙鑄鋅 |