





VOFC-L-B52-FG14-F19

料號: 4514929

FESTO

bistable, F19A armature system, NAMUR.



技術參數

特性	值
閥功能	5/2 雙穩態
驅動類型	電動
寬度	40 mm
標準額定流量	989 l/min
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
操作壓力	2.5 ... 8 bar
設計結構	活塞滑塊
防護等級	IP65
額定尺寸	6 mm
密封原理	軟性
裝配位置	任何
手動控制	無
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	內部的
流量方向	不可逆
安全完整性等級 (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 (high demand) 產品可用於在 SRP/CS 高達 SIL2 的低需求
進氣流量 Kv 係數	1.08 m ³ /h
排氣流量 Kv 係數	1.08 m ³ /h
標準額定流量 2-3	978 l/min
關閉時間	22 ms
開啟時間	26 ms
操作介質	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	-25 ... 60 °C
環境溫度	-25 ... 60 °C
產品重量	680 g
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	Flange 1/4 NAMUR 孔型
氣壓連接, 氣口 3	G1/4
氣壓連接, 氣口 4	Flange 1/4 NAMUR 孔型
氣壓連接, 氣口 5	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Aluminium (Ematal coated)