



電磁閥

BMFH-3-3-M5

料號: 4523

FESTO

具電磁線圈和插座, 手動控制, 連接尺寸 M5. 若訂貨時註明 "-OD" 則不具插座 (可降低價格). 訂貨時須註明電壓值.



技術參數

特性	值
閥功能	3x3/2 常閉, 單穩態
驅動類型	電動
標準額定流量	50 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
操作壓力	0 ... 8 bar
設計結構	具彈簧復位的提升閥
復位類型	機械彈簧
防護等級	IP65
額定尺寸	1.3 mm
密封原理	軟性
閥位的最大數量	3
嚮導類型	直接
電力消耗, 提起	7.5 W
保持時的電力消耗	6 W
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-5 ... 40 °C
產品重量	350 g
電氣連接	插頭
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	M5
氣壓連接, 氣口 3	M5
Material housing	鋁