


分氣塊 FR-12-M5

訂貨編號: 4525

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	4.1 mm
安裝位置	可選
操作壓力的溫度範圍	0 bar...16 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
標稱扭矩	3.5 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	40 g
輸出數量	12
供應管線數量	1
氣動介面，氣口 1	內螺紋 · G1/8
氣動介面，氣口 2	內螺紋 M5
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	鋁 陽極氧化