


單向節流閥 GRF-PK-3X2

料號: 4566

FESTO

具 2n 型底座和倒鉤式管接頭, 適用於ND 3 型氣管。



技術參數

特性	值
閥功能	單向節流功能
氣壓連接, 氣口 1	PK-3
氣壓連接, 氣口 2	PK-3
可調元件	凸緣螺絲
安裝類型	具通孔
節流方向上的標準額定流量	45 l/min
逆止方向上的標準額定流量	45 l/min
操作壓力	0.5 ... 8 bar
環境溫度	-10 ... 60 °C
Material housing	鍛造鋁合金
裝配位置	任何
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	145 g
Material adjusting screw	黃銅