

# 塑料氣管 PL-3-SW

料號: 4640

FESTO

用於 CK 和 N 接頭 ( 可用於食品加工行業 )  
最高工作壓力是指最高溫度時的工作壓力.



## 技術參數

特性	值
外徑	4.3 mm
與流量相關的彎曲半徑	18 mm
內徑	3 mm
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 9 bar
操作介質	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-30 ... 60 °C
授權	TÜV
產品重量視長度而定	0.0068 kg/m
顏色	黑色
肖氏硬度	D 42 +/-3
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
氣管的材料訊息	PE