

消音器 U-M5

料號: 4645

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------|-------------------------------|
| 裝配位置 | 任何 |
| 操作壓力 | 0 ... 10 bar |
| 相對於大氣的流量 | 320 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 聲壓等級 | 70 dB(A) |
| 環境溫度 | -10 ... 70 °C |
| 氣壓連接 | M5 |
| 油壓緩衝器的材料訊息 | 青銅 |
| 凸緣螺絲的材料訊息 | 黃銅 |
| 材料備註 | 不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS |