

# 精巧型氣缸 DPDM-...-6- -

訂貨編號: 4674228

FESTO



## 資料表

特性	值
行程	5 mm...30 mm
活塞直徑	6 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	雙作用 單動 推 拉動
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒型材
位置偵測	透過近接開關
訂製品	不使用以銅、鋅或鎳為主要成分的金屬。例外情況：鋼鐵所含的鎳、化學鍍鎳的表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈。 雙端活塞桿 一端活塞桿
扭矩/導向保護	具有聯接板的導向桿
工作壓力	0.18 MPa...0.8 MPa 1.8 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力 2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 1% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
無塵室等級	6 級，符合 ISO 14644-1
環境溫度	-10 °C...80 °C
6 bar 時的理論出力值	13 N...17 N
6 bar 時的理論出力值，返回行程	13 N
6 bar 時的理論出力值，前進行程	13 N...17 N
安裝方式	是否要： 具通孔 透過內螺紋安裝
氣動介面	M5

特性	值
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金
活塞桿材質	高合金不鏽鋼