

球閥 VZBE-1-T-63-D-2-M-V15V15

訂貨編號: 4745219

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-------|-----------|
| 結構特點 | 兩通球閥，具有手柄 |
| 驅動方式 | 機械 |
| 密封原理 | 軟密封 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 安裝方式 | 管式安裝 |
| 過程閥連接 | 1 NPT |

| 特性 | 值 |
|----------------------|--|
| 開關位置指示器 | 插槽方向 = 流向 |
| 內徑 | 25 mm |
| 公稱通徑 DN | 25 |
| 閥功能 | 2/2 |
| 流向 | 可逆 |
| 標稱壓力 PN | 63 |
| 過程閥在差壓/額定壓力時的啟動扭矩 PN | 11 Nm |
| 基於標準 | ASME B1.20.1 |
| 中等 | 水蒸氣 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] 惰性氣體 水 中性流體 |
| 介質溫度 | -20 °C...200 °C |
| 流量 Kv | 94 m³/h |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 外殼材質 | 壓鑄不鏽鋼 |
| 外殼物料編號 | 1.4408 |
| 閥座密封件材質 | PTFE |
| 密封件材質 | PTFE |
| 滾珠材料 | 壓鑄不鏽鋼 |
| 滾珠的物料編號 | 1.4408 |
| 軸材質 | 高合金不鏽鋼 |
| 編號軸材料 | 1.4401 |
| 產品重量 | 800 g |
| 認證 | CRN |
| 防爆 | 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 - 高耐腐蝕能力 |