

球閥 VZBD-4-S1-16-T-2-F1012-V14V14
訂貨編號: 4795673

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	二通型球閥
驅動方式	機械
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
安裝方式	管式安裝
過程閥連接	夾鉗符合 ASME-BPE

特性	值
開關位置指示器	插槽方向 = 流向
法蘭孔型	F1012
內徑	97.5 mm
公稱通徑 DN	100
閥功能	2/2
流向	可逆
標稱壓力 PN	16
過程閥在差壓/額定壓力時的啟動扭矩 PN	170 Nm
基於標準	ASME BPE ISO 5211
中等	水蒸氣 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[-:--] 惰性氣體 水 中性流體
介質溫度	-20 °C...200 °C
流量 Kv	1641 m³/h
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
適合食品產業使用	見補充材料說明
外殼材質	壓鑄不鏽鋼
外殼物料編號	1.4409
閥座密封件材質	改性聚四氟乙烯
密封件材質	FPM PTFE
滾珠材料	壓鑄不鏽鋼
滾珠的物料編號	1.4409
軸材質	高合金不鏽鋼
編號軸材料	1.4401
產品重量	16180 g
認證	3-A 衛生標準 CRN
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟壓力設備指令
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力