



氣控閥

VL-8-3/8-B

料號: 4802
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
閥功能	8/2 單穩態
標準額定流量	1,800 l/min
操作壓力	2 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
復位類型	空氣彈簧
額定尺寸	9 mm
密封原理	軟性
裝配位置	垂直
手動控制	無
嚮導氣源	內部的
切換位置指示器	否
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	需要潤滑操作
介質溫度	-5 ... 40 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	G3/8
氣壓連接, 氣口 2	G3/8
氣壓連接, 氣口 3	G3/8
氣壓連接, 氣口 4	G3/8
氣壓連接, 氣口 5	G3/8
密封件的材料訊息	NBR