

# 聯軸器 EAMD-16-15-5-8X10

訂貨編號: 4819892

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝直徑 1	5 mm
安裝直徑 2	8 mm
尺寸	16
標稱長度	15 mm
安裝位置	可選
最大轉速	10000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...60 °C
慣性動量	0.355 kgmm <sup>2</sup>
可傳遞的扭矩	1.2 Nm
產品重量	13 g
材料說明	RoHS 合規