



精巧型氣缸 DPDM-Q-10-15-P-PA

訂貨編號: 4833142

FESTO



資料表

特性	值
行程	15 mm
活塞直徑	10 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	單動 拉動
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒型材
位置偵測	透過近接開關
訂製品	一端活塞桿
扭矩/導向保護	具有聯接板的導向桿
工作壓力	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	6 級，符合 ISO 14644-1
環境溫度	-10 °C...80 °C
6 bar 時的理論出力值，返回行程	31 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	31 N
0 mm 行程的移動質量	13.5 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	1.3 g
0 mm 行程的基本重量	36.5 g
每 10 m 行程的附加重量	7.5 g
安裝方式	是否要： 具通孔 透過內螺紋安裝
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	TPE-U(PU)

特性	值
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金
活塞桿材質	高合金不鏽鋼