



精巧型氣壓缸

AEN-S-10-10-I

料號: 4891760

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|-------------------------------|
| 行程 | 10 mm |
| 活塞直徑 | 10 mm |
| 緩衝 | 無緩衝 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 操作模式 | 推的動作 |
| 活塞桿末端 | 內螺紋 |
| 設計結構 | 活塞 活塞桿 |
| 多樣型 | 單端活塞桿 |
| Operating pressure MPa | 0.15 ... 0.8 MPa |
| 操作壓力 | 1.5 ... 8 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 在端點位置的衝擊能量 | 0.012 J |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 5.3 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 41.7 N |
| 運動質量 | 5.3 g |
| 產品重量 | 19 g |
| 安裝類型 | 具通孔 |
| 氣壓連接 | M3 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material cover | 鍛造鋁合金 |
| Material of dynamic seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | 鍛造鋁合金 電鍍 |
| Material piston rod | 高合金鋼, 耐腐蝕 |