

法蘭安裝
DAMF-Q12-25
料號: 4965020

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	25
裝配位置	任何
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
最大緊固扭矩	4 Nm
產品重量	147 g
安裝類型	具通孔
材料備註	符合 RoHS
Material mounting	鋼, 鍍鋅
Material screws	電鍍鋼