


緊湊型氣缸
ADN-S-50-50-I-P
 訂貨編號: 5138187

FESTO



資料表

特性	值
行程	50 mm
活塞直徑	50 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
活塞桿端部	內螺紋
結構特點	缸徑 活塞桿
訂製品	附加 PTFE 活塞導向
工作壓力	0.04 Mpa...1 Mpa 0.4 bar...10 bar 5.8 psi...145 psi
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室適用性，依據 ISO 14644-14 測量	5 級，符合 ISO 14644-1
環境溫度	0 °C...80 °C
端位的衝擊能量	0.6 J
6 bar 時的理論出力值，返回行程	1057 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	1178 N
0 mm 行程的移動質量	105 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	16 g
0 mm 行程的基本重量	310 g
每 10 m 行程的附加重量	63 g
安裝方式	是否要： 具通孔 透過內螺紋安裝 具有附件
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	陽極氧化精製鋁合金
動態密封件材質	NBR

特性	值
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金
活塞桿材質	高合金不鏽鋼