插頭
NECC-M-S-R3G8PP-HX-PN

訂貨編號: 5195384





資料表

特性	值
協定	乙太網路 PROFINET
附加功能	符合 AIDA 要求
連接頻率	750
電纜出口	直列式
產品重量	90 g
電氣介面 1，設計	直角式
電氣介面 1，連接類型	插頭
電氣介面 1，電纜出口	直列式
電氣介面 1，連接系統	RJ45
電氣介面 1，介面/線芯數	8
電氣介面 1，使用的介面/線芯	8
電氣介面 1，安裝類型	推挽式，具有互鎖機制，防止意外拉動
電氣介面 2，連接系統	絕緣位移接口
操作電壓範圍 DC	50 V
標稱操作電壓 DC	50 V
40°C 時的額定電流	1.75 A
抗電湧性	1500 V
護罩	可 360° 旋轉
傳輸特徵	類別 5，符合 ISO/IEC 11801 類別 5，符合 TIA/EIA-568B
直接和間接接觸的保護	PELV
電纜接頭	Pg11 六角 A/F 20
電纜直徑	5.5 mm...10 mm
線徑	1.6 mm
標稱導線橫切面積	0.25 mm²...0.32 mm²
導線標稱橫切面	AWG22 AWG23
介面橫截面說明	0.25 - 0.32mm²，用於 1 芯導線
防護等級	IP65 IP67
防護等級說明	在組裝好的狀態下

特性	值
環境溫度	-40 °C...70 °C
儲存溫度	-40 °C...70 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-A1-L
材料說明	RoHS 合規
防火測試	UL94 V-0
污染等級	2
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
外殼材質	壓鑄鋅，鍍鎳
外殼顏色	銀色
密封件材質	NBR TPE-V
電觸頭材料	鍍鎳鍍金銅合金
允許使用的絕緣護套	PP PUR PVC