



# 連接電纜 SIM-K-WD-2,5-CDN

料號: 525261  
將停止供貨的產品

FESTO

用於CDN氣壓缸

Type to be discontinued. Available until 2015. See Support Portal for alternative products.



## 技術參數

特性	值
符合標準	EN 61076-2-104 EN 61984
電纜屬性	標準
電纜的測試條件	拖鏈安裝: 5 百萬次循環, 彎曲半徑 75 mm 彎折強度符合 Festo 標準, 測試條件根據需求 視需求的測試條件
工作電壓範圍 AC	0 ... 60 V
工作電壓範圍 DC	0 ... 60 V
浪湧強度	1.5 kV
在40°C時的可接受電流負載	3 A
污染程度	3
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
防護等級	IP65 IP67 裝配狀態 IP69K
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 70 °C
環境溫度	-25 ... 70 °C
電氣連接	卡入 直角式插頭插座 3-pin
電纜直徑	4.5 mm
電纜長度	2.5 m
導體的額定截面	0.25 mm <sup>2</sup>
顏色編碼, 纜芯絕緣	藍色 棕色 黑色
外殼顏色	黑色
電纜外套顏色	灰色
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
外殼的材料訊息	TPE-U(PU)
材料訊息, 絕緣軸套	PVC
電纜護套的材料訊息	TPE-U(PU)