


氣源板 VIGP-03-7,0-U

料號: 525435
將停止供貨的產品

FESTO

用於03型MAXI閥島，具有輔助嚮導並整合大面積消音器
Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal
for alternative products.



技術參數

特性	值
網柵尺寸	36 mm
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
嚮導壓力	3 ... 6 bar
工作電壓範圍 DC	24 V
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
產品重量	520 g
底座的安裝方法	具內 (母) 螺紋
閥的安裝方式	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 3	G1/2
氣壓連接, 氣口 5	G1/2