



# 近接感測器 CRSMT-8-PS-K5-LED-24

料號: 525564

FESTO

電氣, 非接觸式, PNP, 用於具T型槽驅動器, 具電纜, 耐酸蝕設計.



## 技術參數

特性	值
設計	用於T型槽
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯
測量原則	磁阻
環境溫度	-20 ... 60 °C
開關輸出	PNP
切換元件功能	常開觸點
切換值的再現性	+/- 0,1 mm
開啟時間	0.2 ms
關閉時間	0.5 ms
最大切換頻率	1,000 Hz
最大輸出電流	100 mA
最大接點容量 DC	3 W
電壓降	<= 1.8 V
殘餘電流	<= 0.1 mA
短路強度	是
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
極性保護	用於所有電接口
電氣連接	電纜 3芯
電纜長度	5 m
Material cable sheath	TPE-O
安裝類型	夾在T型槽中
產品重量	60 g
Material housing	PP 高合金鋼, 耐腐蝕
工作狀態顯示	黃色 LED
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 60 °C
防護等級	IP65 IP68 IP69K
絕緣電壓	500 V
污染程度	3