

安裝組件 CRSMB-8-32/100


料號: 525565

FESTO

For mounting cylinder switches.

供貨具2個感測器安裝支架

供貨範圍 2 件



技術參數

特性	值
尺寸	8
設計	用於圓形氣壓缸
裝配位置	任何
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
防護等級	IP65 IP68 IP69K
環境溫度	-40 ... 90 °C
產品重量	3 g
安裝類型	粘合而成
材料備註	符合 RoHS
Material housing	Anodised aluminium TPE-U(PU)