


# 連接塊

## VIGI-04-D-1-3/8

料號: 525572

FESTO

用於閥島



### 技術參數

特性	值
額定尺寸	8 mm
操作壓力	-0.9 ... 16 bar
操作介質	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
底座的安裝方法	具通孔
嚮導氣口12	G1/8
嚮導氣口14	G1/8
氣口 3/5 已組合	G1/2
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 2	G3/8
氣壓連接, 氣口 4	G3/8
氣壓連接, 氣口 5	G1/2
底座的材料訊息	壓鑄鋁