


# 連接塊

## VIGK-04-D-2-1/2-NPT

料號: 525574

FESTO

用於04型閥島, 流量大, 尺寸2, ISO閥 (G 1/2)  
該產品只可從Festo美國訂購



### 技術參數

| 特性         | 值  |
|------------|--|
| 寬度         | 183 mm   |
| 操作壓力       | -0.9 ... 16 bar  |
| 操作介質       | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 介質溫度       | -10 ... 60 °C  |
| 防護等級       | IP65   |
| 環境溫度       | -10 ... 60 °C  |
| 底座的安裝方法    | 具通孔  |
| 嚮導氣口12/14  | NPT1/8-27  |
| 氣壓連接, 氣口 1 | NPT3/4-14  |
| 氣壓連接, 氣口 2 | NPT1/2-14  |
| 氣壓連接, 氣口 3 | NPT3/4-14  |
| 氣壓連接, 氣口 4 | NPT1/2-14  |
| 氣壓連接, 氣口 5 | NPT3/4-14  |
| 底座的材料訊息    | 壓鑄鋁  |