

連接塊

VIGI-04-D-1-3/8-NPT

料號: 525576

FESTO

用於閩島

該產品只可從Festo美國訂購



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------|--|
| 寬度 | 149 mm |
| 操作壓力 | -0.9 ... 16 bar |
| 操作介質 | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 底座的安裝方法 | 具通孔 |
| 嚮導氣口12/14 | NPT1/8-27 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | NPT1/2-14 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | NPT3/8-18 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | NPT1/2-14 |
| 氣壓連接, 氣口 4 | NPT3/8-18 |
| 氣壓連接, 氣口 5 | NPT1/2-14 |
| 底座的材料訊息 | 壓鑄鋁 |