

匯流排連接 FBA-2-M12-5POL

訂貨編號: 525632

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	具通孔
產品重量	28 g
電氣介面	9 針/5 針 直列式插座/插頭和插座 Sub-D/M12x1
操作電壓範圍 DC	24 V
允許的電流負載	4 A
防護等級	IP65
環境溫度	-5 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PA
外殼顏色	黑色
電觸頭材料	青銅 青銅