

匯流排連接 FBSD-KL-2X5POL

訂貨編號: 525635

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	具通孔
安裝位置	可選
產品重量	20 g
電氣介面	5 針/5 針 直角式插座/螺紋端子
操作電壓範圍 DC	24 V
允許的電流負載	12 A
介面橫截面	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
防護等級	IP20
環境溫度	-5 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外殼材質	PA
外殼顏色	黑色
電觸頭材料	青銅 青銅