


閥島 CPV-SC-MP-VI

料號: 525675

FESTO

具Multi-pin插頭接口.



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
電氣連接	CPI installation system 個別連接 Multi-pin插頭
電氣 I/O 系統	是
閥島型號	80
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
介質溫度	-5 ... 50 °C
環境溫度	-5 ... 50 °C
防護等級	IP40
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Operating pressure MPa	-0.09 ... 0.7 MPa
操作壓力	-0.9 ... 7 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.7 MPa
嚮導壓力	3 ... 7 bar
Operating pressure for valve terminal with internal pilot air supply	0.3 ... 0.7 MPa
具有內嚮導氣源的閥島的操作壓力	3 ... 7 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
KC mark	KC-EMV
授權	c UL us - Recognized (OL)
材料備註	符合 RoHS
閥島結構	固定網格
閥位的最大數量	16
壓力區的最大數目	8
驅動類型	電動
閥功能	2/2 常閉, 單穩態 3/2 常閉, 單穩態 3/2 常開, 單穩態 5/2 雙穩態 5/2 單穩態
設計結構	活塞滑塊
閥尺寸	10 mm
嚮導氣源	外部 內部的
最大標準額定流量	170 l/min at 10 mm
額定尺寸	2.5 mm
適合真空	是
排氣功能	不可節流
Signal status display	LED
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電壓波動	+/- 10 %