


# 中間位置附屬件

## SLG-Z-18-A

料號: 525681

FESTO

用於直線驅動器 SLG



### 技術參數

| 特性               | 值                             |
|------------------|-------------------------------|
| 裝配位置             | 任何                            |
| 設計結構             | 擺動模組                          |
| 位置檢測             | 用於近接感測器                       |
| 操作壓力             | 1 ... 8 bar                   |
| 操作介質             | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7::-]  |
| 注意: 操作和嚮導介質      | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| 耐腐蝕等級 CRC        | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L                |
| 環境溫度             | -10 ... 60 °C                 |
| 產品重量             | 75 g                          |
| 安裝類型             | 具通孔和開槽針腳                      |
| 氣壓連接             | M3                            |
| Material stops   | 鋼, 鍍鎳                         |
| Material seals   | PUR                           |
| Material housing | 鋁<br>表面硬化處理                   |