



接近式傳感器

SMT-8F-NS-24V-K0,3-M8D

產品代號: 525910

FESTO

電驅動，無接觸式，NPN，用於帶 8 mm 傳感器槽的驅動單元，頂端安裝，帶 M8 插頭。



技術參數

特性	值
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
開關輸出	NPN
切換元件功能	常開觸點
電纜長度	0.3 m
電連接	3針 帶插頭電纜 M8x1
設計	用於T-槽
短路強度	是
極性容錯保護	對於所有的電接口
工作狀態顯示	黃色 LED
關閉時間	7 ms
開啟時間	≤ 0.2 ms
最大接點容量 DC	3 W
剩餘電流	0.1 mA
電壓降	1.8 V
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
產品重量	10 g
切換值的重複能力	+/- 0,1 mm
安裝類型	夾在 T-槽中
材料備注	不含有黃銅和PTFE
外殼的材料信息	PA
電纜護套的材料信息	PUR