


插頭 SEA-GS-HAR-4POL

料號: 525928
將停止供貨的產品

用於 閩島.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|---------------------------------|
| 基於標準 | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| 安裝類型 | 具螺紋 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 產品重量 | 11.5 g |
| 電氣連接 | 4-pin M12x1 直式插頭 / 絕緣置換連接 |
| 工作電壓範圍 DC | <= 32 V |
| 工作電壓範圍 AC | <= 32 V |
| 在40°C時的可接受電流負載 | 4 A |
| 浪湧強度 | 0.8 kV |
| 電纜螺紋連接 | Pg9 |
| 容許的電纜直徑 | 4 ... 5.1 mm |
| 可用個別電線直徑 | 0.1 mm |
| 可用電線直徑 | 1.2 ... 1.6 mm |
| 端子截面 | 0.25 ... 0.5 mm ² |
| 防護等級 | IP67 |
| 環境溫度 | -25 ... 85 °C |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 污染程度 | 3 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Material housing | 牙鑄鋅 鍍鎳 |
| 可用電線絕緣 | PVC |