



# 壓力錶組件 DPA-63-16-MA-SET

料號: 526097

FESTO

用於增壓器



## 技術參數

特性	值
符合標準	EN 837-1
壓力錶的額定尺寸	40
設計結構	Bourdon-管壓力錶
安裝類型	具外 (公) 螺紋
操作壓力	16 bar
測量精度等級	2,5
防護等級	IP43
環境溫度	5 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
材料備註	符合 RoHS
裝配位置	任何
氣壓連接	G1/8
產品重量	250 g