

# 調壓閥

## LR-QS6-D-O-7-MICRO

料號: 526272



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具快插接頭, 不具壓力錶的底座

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.

FESTO



### 技術參數

特性	值
尺寸	Micro型
系列	D
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定
裝配位置	任何
設計結構	直接控制的膜片式調壓閥
控制器功能	具第二排氣通道
壓力錶	M5 已準備好
操作壓力	1 ... 10 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 7 bar
最大壓力遲滯	0.3 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	100 g
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
氣壓連接, 氣口 1	QS-6
氣壓連接, 氣口 2	QS-6
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	鍛造鋁合金
Material seals	NBR
Material housing	鍛造鋁合金
Material membrane	NBR