

## 過濾調壓閥

### LFR-1/8-D-7-5M-MICRO-H

料號: 526278


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具螺紋連接板及壓力錶, 半自動排水

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.

FESTO



## 技術參數

特性	值
尺寸	Micro型
系列	D
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	5 µm
冷凝水排放	半自動
設計結構	過濾調壓閥具壓力錶
最大冷凝物容積	3 cm <sup>3</sup>
壓力錶	具壓力錶
操作壓力	1 ... 10 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 7 bar
最大壓力遲滯	0.3 bar
標準額定流量	210 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	124 g
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鍛造鋁合金
Material bowl	PC