

過濾調壓閥

LFR-N1/8-D7-O-5M-MICRO-H

FESTO


料號: 526284

將停止供貨的產品

具螺紋連接板, 不具壓力錶, 半自動排水

該產品只可從Festo美國訂購

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
尺寸	Micro型
系列	D
裝配位置	垂直
過濾等級	5 µm
冷凝水排放	半自動
最大冷凝物容積	3 cm ³
操作壓力	1 ... 10 bar
最大壓力遲滯	0.3 bar
標準額定流量	410 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	114 g
安裝類型	具安裝支架 選配 線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	NPT1/8-27
氣壓連接, 氣口 2	NPT1/8-27
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	鍛造鋁合金
杯罩的材料訊息	PC