

過濾器

LF-QS4-D-5M-MICRO-H

料號: 526306



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具插入式接頭的連接板, 半自動排水

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	Micro型
系列	D
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	5 µm
冷凝水排放	半自動
設計結構	具有離心式分離器的燒結濾芯
最大冷凝物容積	3 cm ³
操作壓力	1 ... 10 bar
標準額定流量	170 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [--9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
輸出口的空气純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	64 g
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
氣壓連接, 氣口 1	QS-4
氣壓連接, 氣口 2	QS-4
材料備註	符合 RoHS
Material filter	PE
Material housing	壓鑄鋁
Material bowl	PC