

油霧器 LOE-QS4-D-MICRO

料號: 526313



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具插入式接頭的連接板

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|---------------------------------------|
| 尺寸 | Micro型 |
| 系列 | D |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 設計結構 | 比例式標準油霧器 |
| 最大儲油能力 | 6.5 cm ³ |
| 操作壓力 | 1 ... 10 bar |
| 油霧器起作用所需的最小流量 | 3 l/min |
| 標準額定流量 | 160 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| 輸出口的空气純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:-] 惰性氣體 |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 59 g |
| 安裝類型 | 線路安裝 具配件 選配 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | QS-4 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | QS-4 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | 壓鑄鋁 |
| Material bowl | PC |