



# 接近開關 SME-10F-ZS-24V-K2,5Q-OE

產品代號: 526673

FESTO

電驅動, 具磁簧, 2芯連接, 用於具 10 mm 感測器槽的驅動單元, 頂端安裝, 具電纜.



## 技術參數

特性	值
設計	適用於圓形槽
符合標準	DIN EN 60947-5-2
授權	c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	不含有黃銅和PTFE
測量原則	磁簧磁鐵
環境溫度	-20 ... 60 °C
開關輸出	接觸式, 雙極性 無LED功能
切換元件功能	常開觸點
切換值的重複能力	+/- 0,1 mm
開啟時間	<= 0.6 ms
關閉時間	<= 0.05 ms
最大切換頻率	800 Hz
最大輸出電流	100 mA
最大接點容量 AC	3 VA
最大接點容量 DC	3 W
電壓降	<= 4.5 V
短路強度	否
過載承受能力	還不可獲得
工作電壓範圍 AC	5 ... 30 V
工作電壓範圍 DC	5 ... 30 V
極性容錯保護	否
電氣連接	電纜 3芯
接頭的導線引出方向	橫向
電纜長度	2.5 m
電纜護套的材料訊息	PUR
安裝類型	夾在T型槽中 可以從上方插入到槽內
緊固扭矩	0.2 Nm
產品重量	18 g
外殼的材料訊息	PPS 高合金鋼, 耐腐蝕
工作狀態顯示	黃色 LED
環境溫度	-5 ... 60 °C
保護等級	IP65 IP67
絕緣電壓	50 V
浪湧強度	0.8 kV
污染程度	3