



# 接近開關 SMT-10F-ZS-24V-K2,5L-OE

產品代號: 526677

FESTO

電驅動, 無接觸式, 2芯連接, 用於具 10 mm 感測器槽的驅動單元, 具電纜.



## 技術參數

特性	值
設計	適用於圓形槽
授權	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	不含有黃銅和PTFE
測量原則	磁阻
環境溫度	-20 ... 60 °C
開關輸出	非接觸式 2-線
切換元件功能	常開觸點
切換值的重複能力	+/- 0,1 mm
開啟時間	< 0.5 ms
關閉時間	> 0.5 ms
最大輸出電流	50 mA
最大接點容量 DC	1.5 W
電壓降	< 8 V
剩餘電流	< 1 mA
短路強度	是
過載承受能力	已可供應
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
極性容錯保護	對於所有的電接口
電氣連接	電纜 2芯
接頭的導線引出方向	橫向
電纜長度	2.5 m
電纜護套的材料訊息	PUR
安裝類型	與氣壓缸型材齊平 夾緊在圓形槽中 可以從上方插入到槽內
緊固扭矩	0.4 Nm
產品重量	15.9 g
外殼的材料訊息	PA 高合金鋼, 耐腐蝕
工作狀態顯示	黃色 LED
環境溫度	-5 ... 60 °C
保護等級	IP65 IP67