


# 伺服馬達

## MTR-AC-70-3S-GB

產品代號: 526730

FESTO

具齒輪箱和剎車



### 技術參數

特性	值
扭轉時的反衝	$\leq 0.05 \text{ deg}$
齒輪箱類型	行星齒輪組
Gear unit ratio	4:1
轉子位置感測器	溶劑
溫度監控	PTC 電阻
50%電氣循環能力時的齒輪元件額定輸出速度	862 1/min
100%電氣循環能力時的齒輪元件額定輸出速度	675 1/min
最高速度	11,640 1/min
額定擺動速度	6,250 1/min
制動裝置的DC工作電壓	24 V
連續的開路電流	5.07 A
絕緣保護等級	F
制動裝置的功耗	11 W
馬達恆定	0.32 Nm/A
額定馬達功率	913 W
額定電壓 DC	325 V
額定電機電流	4.3 A
峰值電流	10 A
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU low 電壓 指導原則
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
相對空氣濕度	最大 90%
保護等級	IP54
環境溫度	-40 ... 40 °C
授權	c UL us - Recognized (OL)
斷電時總和轉動慣量	8.2 kgcm <sup>2</sup>
傳動單元輸出扭矩	5.5 Nm
齒輪箱效率	0.98
剎車保持扭矩	1.5 Nm
剎車的重力慣性力矩	0.1 kgcm <sup>2</sup>
齒輪單元的質量慣性矩	0.2 kgcm <sup>2</sup>
轉子的重力慣性力矩	0.4 kgcm <sup>2</sup>
額定轉矩	1.4 Nm
最大轉矩	3.1 Nm
停轉扭矩	1.64 Nm
抗扭力	$\leq 2.3 \text{ Nm/arc}$
容許的軸向驅動軸負載	4,000 N
容許的徑向軸負載	1,200 N
產品重量	5,200 g
電接頭系統	插頭