



# 壓力錶

## MA-50-0,25-R1/4-MPA-E-RG

料號: 526780

FESTO

具顯示單位 MPa, 可調式紅/綠範圍



### 技術參數

| 特性                        | 值                 |
|---------------------------|-------------------|
| Display range             | 0 ... 0.25 MPa    |
| 符合標準                      | EN 837-1          |
| 壓力錶的額定尺寸                  | 50                |
| 設計結構                      | Bourdon-管壓力錶      |
| 安裝類型                      | 線路安裝              |
| 操作介質                      | 惰性氣體<br>中性液體      |
| Operating pressure MPa    | 0 ... 0.25 MPa    |
| 操作壓力                      | 0 ... 2.5 bar     |
| Operating pressure        | 0 ... 36.25 psi   |
| 可變負載係數                    | 0.66              |
| 測量精度等級                    | 2,5               |
| 防護等級                      | IP43              |
| 介質溫度                      | -20 ... 60 °C     |
| 環境溫度                      | -20 ... 60 °C     |
| PWIS conformity           | VDMA24364-B1/B2-L |
| 材料備註                      | 符合 RoHS           |
| 連接的位置                     | 後側中心              |
| 氣壓連接                      | R1/4              |
| 材料與介質接觸                   | 黃銅                |
| Material of threaded plug | 黃銅                |
| Material housing          | ABS               |
| Material screen           | PMMA              |
| 外殼顏色                      | 黑色                |
| 產品重量                      | 75 g              |
| 注意: 操作和嚮導介質               | 無乙炔<br>無氧氣        |