

短行程氣壓缸 ADVC-4-5-P

料號: 526898
將停止供貨的產品

FESTO

活塞桿上無螺紋

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|-------------------------------|
| 行程 | 5 mm |
| 活塞直徑 | 4 mm |
| 緩衝 | P: 兩端具彈性緩衝環/板 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 操作模式 | 雙動 |
| 設計結構 | 活塞 活塞桿 |
| 位置檢測 | 無 |
| Operating pressure MPa | 0.2 ... 0.8 MPa |
| 操作壓力 | 2 ... 8 bar |
| Operating pressure | 29 ... 116 psi |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 5.7 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 7.5 N |
| 運動質量 | 0.25 g |
| 產品重量 | 4.2 g |
| 安裝類型 | 具通孔 具配件 選配 |
| 氣壓連接 | M3 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material cover | 鍛造鋁合金 電鍍 |
| Material seals | HNBR NBR |
| Material housing | 鍛造鋁合金 電鍍 |
| Material piston rod | 鍛造鋁合金 電鍍 |