


腳踏閥 FPB-3-1/4

訂貨編號: 526984

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位閥，雙電控
驅動方式	手冊
標準標稱流量	550 l/min
工作口	G1/4
工作壓力	-0.95 bar...10 bar
結構特點	提動座
復位類型	彈簧復位
公稱通徑	7 mm
安裝位置	可選
嚮導類型	直接
流向	不可逆
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
驅動力	31.5 N
產品重量	610 g
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
氣動介面，氣口 3	G1/4
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁