


壓力開關

SDE5-D10-O-Q3E-P-M8

產品代號: 527465

FESTO

具M8插頭的型號.



技術參數

特性	值
開關輸出	PNP
切換元件功能	常開觸點
開關功能	具有固定遲滯的閾值
電氣連接	插頭 M8x1 3針 符合EN 60947-5-2標準 圓形設計
保護等級	IP40
氣壓連接	QS-3
裝配位置	任何
短路強度	脈衝調制
測定變量	相對壓力
測量方式	壓阻式壓力感測器
極性容錯保護	對於所有的電接口
臨界值的範圍	0 ... 100 %
工作狀態顯示	黃色 LED
工作電壓範圍 DC	15 ... 30 V
最大輸出電流	100 mA
工作介質	過濾、未潤滑壓縮空氣，過濾精度40 此 過濾、已潤滑的壓縮空氣，過濾精度 40 此
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	2
介質溫度	0 ... 50 °C
環境溫度	0 ... 50 °C
授權	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
產品重量	19 g
壓力測量範圍，初始值	0 bar
壓力測量範圍，終值	10 bar
FS滯後	2 %
切換點重複精度	0.3 %
安裝類型	具附件
材料備註	含有PWIS 物質
外殼的材料訊息	PA POM PPS-加強