

# 過濾器 MS6-LF

訂貨編號: 527668

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸                  | 6                                                                                       |
| 系列                  | MS                                                                                      |
| 安裝位置                | 垂直 +/-5°                                                                                |
| 過濾等級                | 5 µm...40 µm                                                                            |
| 冷凝水排放裝置             | 全自動<br>手動旋轉<br>半自動                                                                      |
| 結構特點                | 燒結式過濾器，具有冷凝液分離器                                                                         |
| 保護罩                 | 塑膠濾杯保護罩<br>整合金屬濾杯                                                                       |
| 工作壓力                | 0 bar...20 bar                                                                          |
| 標準標稱流量              | 2000 l/min...4100 l/min                                                                 |
| 認證                  | c UL us - 認證 (OL)                                                                       |
| CE 認證 (見合格聲明)       | 符合歐盟防爆指令 (ATEX)                                                                         |
| CE 標記 (見合格聲明)       | 根據 UK EX 指令                                                                             |
| 歐盟境外防爆認證            | EPL Db (GB)<br>EPL Gb (GB)                                                              |
| 防爆                  | 防爆區 1 (ATEX)<br>1 區 (UKEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>21 區 (UKEX)<br>區 22 (ATEX) |
| ATEX 氣體類別           | II 2G                                                                                   |
| ATEX 防塵類別           | II 2D                                                                                   |
| 氣體防爆阻燃類型            | Ex h IIC T6 Gb X                                                                        |
| 防塵的防爆阻燃類型           | Ex h IIIC T60°C Db X                                                                    |
| 防爆環境溫度              | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                                                                      |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>惰性氣體              |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                                                                             |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                       |
| 儲存溫度                | -10 °C...60 °C                                                                          |

| 特性       | 值                    |
|----------|----------------------|
| 適合食品產業使用 | 見補充材料說明              |
| 介質溫度     | -10 °C...60 °C       |
| 環境溫度     | -10 °C...60 °C       |
| 安裝方式     | 是否要：<br>管式安裝<br>具有附件 |
| 材料說明     | RoHS 合規              |
| 密封件材質    | NBR                  |
| 過濾器材料    | PE                   |
| 外殼材質     | 壓鑄鋁                  |
| 絕緣板材質    | POM                  |