


緩啟動閥 MS6N-DL

料號: 527685

FESTO

具 NPT 螺紋



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
排氣功能	可節流
驅動類型	氣壓
裝配位置	任何
手動控制	無
設計結構	活塞座
復位類型	機械彈簧
嚮導類型	直接
嚮導氣源	外部
流量方向	不可逆
閥功能	2/2
壓力錶	具壓力感測器
操作壓力	4 ... 18 bar
標準額定流量	2,600 ... 6,450 l/min
授權	c UL us - Recognized (OL)
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	650 g
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	壓鑄鋁