


過濾器

MS4N-LF

料號: 527696

FESTO

具 NPT 螺紋



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

| 特性 | 值 |
|------------------------------|--|
| 尺寸 | 4 |
| 系列 | MS |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 過濾等級 | 5 ... 40 µm |
| 冷凝水排放 | 全自動 手動旋轉 半自動 |
| 設計結構 | 具有離心式分離器的燒結濾芯 |
| 杯罩保護 | 塑料防護裝置 具有整合的金屬外殼 |
| 操作壓力 | 0 ... 14 bar |
| 標準額定流量 | 1,000 ... 1,700 l/min |
| 授權 | c UL us - Recognized (OL) |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) |
| ATEX(防爆) 標準-氣體 | II 2G |
| ATEX(防爆) 標準-灰塵 | II 2D |
| 防氣爆 | Ex h IIC T6 Gb X |
| 防塵爆 | Ex h IIIC T60°C Db X |
| 周遭防爆溫度 | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 安裝類型 | 線路安裝 具配件 選配 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material of connecting plate | 壓鑄鋁 |
| Material seals | NBR |
| Material filter | PE |
| Material housing | 壓鑄鋁 |
| Material separating plate | POM |