


精密過濾器 MS4N-LFM

料號: 527698

FESTO

具 NPT 螺紋



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
系列	MS
尺寸	4
設計結構	纖維過濾器
過濾等級	0.01 ... 1 µm
冷凝水排放	全自動 手動旋轉 半自動
操作壓力	0 ... 14 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
空氣品質等級的最大標準流量	360 l/min
空氣品質等級的最小標準流量	54 l/min
杯罩保護	塑料防護裝置 具有整合的金屬外殼
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
壓差顯示	視覺指示器 具壓力感測器
授權	c UL us - Recognized (OL)
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
裝配位置	垂直 +/- 5°
Material housing	壓鑄鋁
Material filter	硼酸鹽纖維
Material seals	NBR
材料備註	符合 RoHS