


# 活性炭過濾器 MS4N-LFX

料號: 527700

FESTO

具 NPT 螺紋



代表範例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	4
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
冷凝水排放	全自動 手動旋轉 半自動
設計結構	活性炭過濾器
杯罩保護	塑料防護裝置 具有整合的金屬外殼
操作壓力	0 ... 14 bar
空氣品質等級的最大標準流量	360 l/min
授權	c UL us - Recognized (OL)
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:4:2] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
介質溫度	5 ... 30 °C
殘餘油含量	0.003 mg/m3
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
材料備註	符合 RoHS
Material filter	活性炭
Material housing	壓鑄鋁