

# 調壓閥組

## LRB-3/8-D-O-K3-MIDI



料號: 528974

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具有連接組件, 底座及安裝支架, 具有2, 3, 4 或 5個調壓閥的組塊,  
不具壓力錶

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## 技術參數

特性	值
尺寸	Midi型
系列	D
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定
裝配位置	任何
設計結構	直接控制的膜片式調壓閥 具環路氣源系統
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道
壓力錶	Prepared for G1/4
操作壓力	1 ... 16 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 12 bar
最大壓力遲滯	0.2 bar
標準額定流量	3,200 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	3,144 g
安裝類型	具配件
氣壓連接, 氣口 1	G3/8
氣壓連接, 氣口 2	G3/8
Material of connecting plate	牙鑄鋅
Material control panel	PA
Material seals	NBR
Material housing	牙鑄鋅