


閥島 CPA-SC-MP-VI

料號: 529045
將停止供貨的產品

具Multi-pin插頭接口。

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
閥功能	2x2/2 常開/常閉, 單穩態 2x3/2 常閉, 單穩態 2x3/2 常開, 單穩態 3/2 常閉, 單穩態 5/2 雙穩態 5/2 單穩態 5/3 加壓 5/3 排氣 5/3 封閉
閥尺寸	10 mm
最大標準額定流量	180 l/min bei 10 mm
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
電氣連接	Multi-pin插頭
閥位的最大數量	20
壓力區的最大數目	2
電氣 I/O 系統	是
環境溫度	-5 ... 50 °C
寬度	10 mm
防護等級	IP40
授權	c UL us - Recognized (OL)
額定尺寸	2.5 mm
排氣功能	不可節流
驅動類型	電動
閥島型號	82
設計結構	活塞滑塊
嚮導氣源	外部 內部的
閥島結構	固定網格
切換位置指示器	LED
嚮導壓力	3 ... 8 bar
適合真空	是
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電壓波動	+/- 10 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	1
介質溫度	-5 ... 50 °C
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]